

3/8” HPQソケット

	サイズ	d1	d2	d	L	t1	t2	重量(g)
	1/4”	9.9	17	5.2	32	20	5.6	21
	5/16”	11.5	17	7	32	20	7.9	22
廃番	EA617YB-103	13.7	17	8.5	38	26	8.7	29
	EA617YB-104	15.7	17	10	38	25.7	10.7	33
	EA617YB-105	17.5	17.8	11.5	44	31	11.1	44

(単位mm)

- 高張力合金鋼(HPQ)
- 差込角 3/8”
- 12ポイント

