EA618AC-4A-4B　(1/4")オフセット式ドライバー型ハンドル

品番	全長	重量
EA618AC-4A	150㎜	68g
EA618AC-4B	220㎜	100g

●差込角…1/4"
●15度首振りタイプ

オフセットスピンタイプハンドル
ソケットを軽く差し込み、コチっと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグっと押し込めば従来のスピンタイプハンドルと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。