



電動ドリル用ユニバーサルソケットアダプター

- ソケットレンチ用ソケットが接続できるボール止めタイプ
- 最大首振り角度30°曲がります
- EUA-4（12.7mmタイプ）は六角シャック部が圧入式で、軸折れ強度に優れています
- 六角シャック部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
- 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です

EA618AX-503

製品番号	JANコード	差込角 (mm)	全長L (mm)	重量 (g)
EUA-3	222176	9.5	68.0	50
EUA-4	222183	12.7	85.5	110

EA618AX-503

製品番号	本体外径D (mm)	本体長さ l (mm)	首振り角度 (°)	材質	保証トルク (N・m)
EUA-3	18.0	42.0	30	SCM435	47
EUA-4	23.0	59.0	30	SCM435	75

用途

- インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用できます
- 壁際や狭所等の作業環境に最適です

注意

- EUA-3は対辺寸法13mm以上のソケットには使用しないで下さい。工具が破損し、怪我の原因となります
- 保証トルク（EUA-3は47N・m、EUA-4は75N・m）以内で正しく安全にご使用下さい
- 過大な荷重を掛けますと六角シャック部が破損する恐れがあります
- 電動ドリルはクラッチ付き、又は、インパクト付きをご使用下さい
- 工具の使用目的以外には使用しないで下さい