




## 製品詳細

### T 形スライドハンドル（センターロックタイプ）

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。  
力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。  
また、角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。



#### 仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)L	質量(g)	EA品番
SL20	6.35	8	16.6	105	55	EA618HE-3



#### ご使用上の注意



- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。  
／ Do not use with extension pipe etc.
- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。  
／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
- 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。  
／ Insert square drive positively to the bottom.