


ディープソケットセット (6角・ホルダー付)

HSL212 EA618HL

- ソケットホルダー付 (12個タイプ) SH212
- 化粧箱寸法: w230x d65x h25mm
- 質量: 0.43kg

 最大径
6.35
 mm
 T14


セット内容

12点


ご使用上の注意



- 注意 • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
 / Do not use with power tools.

仕様	製品番号	二重幅寸法 (mm)S	寸法(mm) D1	寸法(mm) D2	寸法(mm) L1	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)
	2S-03L	3	6.0	13.0	3.0	51.0	2.0	15
	2S-04L	4	7.0	13.0	4.0	51.0	3.0	20
	2S-05L	5	8.0	13.0	5.0	51.0	4.0	25
	2S-06L	6	9.0	13.0	5.0	51.0	4.5	25
	2S-07L	7	11.0	13.0	6.0	51.0	5.0	30
	2S-08L	8	11.4	13.0	6.0	51.0	7.0	30
	2S-09L	9	13.5	13.0	6.0	51.0	7.0	35
	2S-10L	10	14.0	13.0	7.0	51.0	8.0	35
	2S-11L	11	15.0	13.0	7.0	51.0	9.0	45
	2S-12L	12	16.5	14.5	8.0	51.0	10.0	50
	2S-13L	13	18.0	16.0	10.0	51.0	10.0	60
	2S-14L	14	19.0	17.0	10.0	51.0	11.0	70