

ショート首振ラチェットハンドル（ホールドタイプ）

クサビ式

72枚歯で送り角5°。

ラチェット頭部の可動は15度ずつ調節できます。

ヘッド部が従来品に比べコンパクトなため、狭い箇所でも効率よく行えます。

ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。

ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。



RH3FHS

差込角
9.5
mm
3/8"

歯数
72



仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)T	寸法(mm)L	質量(g)
RH3FHS	9.5	26.5	26.5	13.0	110	174

注意

- ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいに行ってください。 / Use ratchet handles slowly and softly.
- 左右の切り替えは完全にしてください。 / Switch over the direction completely.