


ボールジョイント EA618JB-10

直線作業ができない複雑な箇所に使用します。

ボール形状の継手が1ヶ所で屈折するので回転が非常に滑らかです。

- 首振り角度：約30度



仕様

製品番号	差し角dr.(mm)	寸法(mm)D1	寸法(mm)D2	寸法(mm)L1	寸法(mm)L	質量(g)
8130	9.5	19	17.5	12	44	50

ご使用上の注意

- 注意**
 - インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
 / Do not use with power tools.
 - アタッチメント同士を2個以上連結して使用しないでください。
 (エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)
 / Do not assemble multiple attachments.
 (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)

