


首振エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。

凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。



仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm) D	寸法(mm) L1	寸法(mm) L2	寸法(mm) L	寸法(mm) d	質量(g)	EA品番
EX31-032	9.5	18	13	18.5	32	12.5	30	EA618JD-32
EX31-050	9.5	18	13	36.5	50	9.0	42	EA618JD-50
EX31-075	9.5	18	13	61.5	75	9.0	60	EA618JD-75
EX31-125	9.5	18	13	111.5	125	9.0	80	EA618JD-125
EX31-150	9.5	18	13	136.5	150	9.0	100	EA618JD-150
EX31-250	9.5	18	13	236.5	250	10.5	185	EA618JD-250
EX31-300	9.5	18	13	286.5	300	10.5	220	EA618JD-300
EX31-400	9.5	18	13	386.5	400	10.5	305	EA618JD-400

〈差込角形状〉



〈使用例〉



ご使用上の注意



注意 • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.

- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください

(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。

/ Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)