


## ロングトルクスソケット (いじり防止タイプ)



T型

いじり防止タイプ (いたずらや盗難防止対策向け) トルクスねじ用ソケットのロングタイプ。

奥まった箇所にあるトルクスねじの締付け・緩め作業に最適です。



EA618JY-55

EA618JY-20

仕様

製品番号	先端規格	寸法(mm)D	寸法(mm)A	寸法(mm)L	質量(g)	EA品番
3TX-T20HL	T20	17	98	125	55	EA618JY-20
3TX-T25HL	T25	17	98	125	60	EA618JY-25
3TX-T27HL	T27	17	98	125	60	EA618JY-27
3TX-T30HL	T30	19	96	125	85	EA618JY-30
3TX-T40HL	T40	19	96	125	85	EA618JY-40
3TX-T45HL	T45	19	96	125	90	EA618JY-45
3TX-T50HL	T50	19	96	125	90	EA618JY-50
3TX-T55HL	T55	22	95	125	165	EA618JY-55

※TORXおよびトルクスは米国Acument Intellectual Properties LLC社の登録商標です。

ご使用上の注意


**注意**

- インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.
- いじり防止タイプのねじは、設計上や管理上いじってはいけない箇所に使用されています。アフターサービス以外の用途には使用しないでください。

