




## 製品詳細

EA618KE-5

### T形スライドハンドル（センターロックタイプ）

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。  
力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。  
また、角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。



#### 仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)L	質量(g)
SL40	12.7	14	29.3	250	390

#### ご使用上の注意

- 注意** • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。 / Do not use with extension pipe etc.
- ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。 / Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
- 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。 / Insert square drive positively to the bottom.