




製品詳細

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。



仕様

製品番号	差込角dr.(mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)L1	寸法(mm)L2	寸法(mm)L	寸法(mm)d	質量(g)	EA品番
EX60-075	19.0	36	25	54	75	25	315	EA618LC-75
EX60-100	19.0	36	25	79	100	22	390	EA618LC-100
EX60-125	19.0	36	25	104	125	22	465	EA618LC-125
EX60-150	19.0	36	25	129	150	22	650	EA618LC-150
610	19.0	36	25	179	200	22	800	EA618LC-200
EX60-300	19.0	36	25	279	300	22	1,270	EA618LC-300
611	19.0	36	25	379	400	22	1,570	EA618LC-400

ご使用上の注意

- 注意** • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。 / Do not use with power tools.
- アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください
(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。
 / Do not assemble multiple attachments. (Extension bar, Universal joint, Socket adaptor, Quick adaptor)