




製品詳細

T 形スライドハンドル

角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
L形レンチやT形レンチとして使用できます。



仕様

製品番号	差込角dr. (mm)	寸法(mm)D	寸法(mm)H	寸法(mm)L	質量(g)	EA品番
415	25.4	28	52	660	3,820	EA618ME-1
416	25.4	—	52	—	620	EA618ME-2

※415は、角ドライブ部 416とクロスバー 113です。

※416は、角ドライブ部のみです。



ご使用上の注意



- 注意**
- パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。／ Do not use with extension pipe etc.
 - ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。／ Avoid giving shock by hitting with hammer etc.
 - 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。／ Insert square drive positively to the bottom.