

EA618TA-5～-19 [チタン合金製]ソケット



- 差込角…3/8”
- 材質…チタン合金(6Al-4V)
- 硬度…HRC30～40
- 非磁性、耐薬品性

(mm)

| | 品番 | 対辺 | 外径 | 全長 | 重量(g) |
|----|----------------------|----|----|----|-------|
| 廃番 | EA618TA-5 | 5 | 32 | 21 | 15 |
| | EA618TA-6 | 6 | | | |
| | EA618TA-7 | 7 | | | 20 |
| | EA618TA-8 | 8 | | | |
| | EA618TA-9 | 9 | | | 25 |
| | EA618TA-10 | 10 | | | |
| | EA618TA-11 | 11 | | | |
| | EA618TA-12 | 12 | | | |
| | EA618TA-13 | 13 | | | |
| | EA618TA-14 | 14 | | | 35 |
| | EA618TA-15 | 15 | 33 | 45 | |
| | EA618TA-16 | 16 | | | |
| | EA618TA-17 | 17 | | | |
| | EA618TA-18 | 18 | 34 | 25 | 60 |
| | EA618TA-19 | 19 | | | |

チタン合金は鉄よりも45%軽量で、白金に匹敵するほど錆びにくく、非磁性という特性を持ち合わせた理想的な金属です。

- 高所作業で軽量工具を必要とする場所
- 海水などで工具が錆びる場所
- 磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所

このような場所での作業に力を発揮します。