


EA620TA-19~-75  
(パンチ・ダイセット)

Ver.1.1

	サイズ(表示刻印)	パンチ穴径	電線管外径	セットホルト	指定下穴径
TA-15	A15	-	φ 17.6mm	φ 15.9mm	3/8"24山ドリルφ 11mm
TA-19	A19 (3/4")	φ 19.75mm	φ 19.1mm	"	"
TA-25	A25 (1")	φ 26.1mm	φ 25.4mm	"	"
TA-31	A31 (1 1/4")	φ 32.5mm	φ 31.8mm	3/4"16山	φ 11ドリル穴を開け後A19パンチを用いる。
TA-39	A39 (1 1/2")	φ 38.7mm	φ 38.1mm	"	"
TA-51	A51 (2")	φ 51.6mm	φ 50.8mm	"	"
TA-63	A63 (2 1/2")	φ 64.4mm	φ 63.5mm	"	"
TA-75	A75 (3")	φ 77.2mm	φ 76.2mm	"	"

- 工具鋼製
- EA620TAとの併用



21.Feb