

	(ロープ)	ロープサイズ	長さ	使用荷重	破断強度	重量
	EA628GD-14B		91m			12.7kg
廃番	EA628GD-14C	φ 14.3mm	182m	17.8KN	71.1KN	28.6kg
	EA628GD-14D		365m			59kg
	EA628GD-19B	φ 19.1mm	91m	28.9KN	115.6KN	26.3kg
	EA628GD-19C		182m			51.3kg
廃番	EA628GD-22B	φ 22.2mm	91m	35.6KN	142.3KN	40.8kg
廃番	EA628GD-22C		182m			80.7kg

- 材質 二重編ポリエステル
- 伸びにくく、カビや腐食に強い。
- ロープ端末 アイ加工



(参考)
 GD-14B
 φ 395 × 330mm
 ドラム穴径 70mm
 アイ長さ 180mm