

| 品番 | 引張強度 | サイズ | 重量 |
|------------|--------|------|--------|
| EA628HB-4 | 2.96kN | 4mm | 1.7kg |
| EA628HB-5 | 4.22kN | 5mm | 2.6kg |
| EA628HB-6 | 5.34kN | 6mm | 3.8kg |
| EA628HB-8 | 9.18kN | 8mm | 6.6kg |
| EA628HB-10 | 11.7kN | 10mm | 10.3kg |

(ポリエチレンロープ)

全長...200m
 構造...三つ打ち
 材質...ポリエチレン

ポリエチレン

ポリエチレンは強度に優れ、かつ柔軟な材質です。熱には弱いですが寒さには強く、吸水性がほとんどないため防水性は抜群です。耐油性・耐薬品性にも優れています。



(網目拡大図)

