



電動ウインチ用ロープ

用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ群

ナイロンロープ

三ツ打ち



φ12

φ14

30m、50m、100m、200m

φ12 (三ツ打ち)

EA628MC-121A(30m)

EA628MC-122A(50m)

EA628MC-123A(100m)

φ14 (三ツ打ち)

EA628MC-141A(30m)

EA628MC-142A(50m)

EA628MC-143A(100m)

テトロンクロスロープ

8本打ちと12本打ちがあります



φ12

φ14

30m、50m、100m、200m

φ12 (8本打ち)

EA628MD-121A(30m)

EA628MD-122A(50m)

EA628MD-123A(100m)

φ14 (8本打ち)

EA628MD-141A(30m)

EA628MD-142A(50m)

EA628MD-143A(100m)

φ16 (8本打ち)

EA628MD-161A(30m)

EA628MD-162A(50m)

EA628MD-163A(100m)