

EA628SE-12~SE-17 ワイヤークリップ

<仕様>

- 材質…真鍮(クロームメッキ)
- SE-12~SE-13はーネジ
- SE-14~SE-17は六角穴付ネジ(六角棒レンチ付)



品番	適合ワイヤー径	サイズ	六角棒サイズ	ネジサイズ	重量
EA628SE-12	0.36・0.45mm	φ5×10mm	-	M1.6	1.5g
EA628SE-13	0.8~1.0mm	φ6×12mm	-	M2.0	2.4g
EA628SE-14	1.2~1.5mm	φ9×15mm	1.5mm	M3×4mm	6.9g
EA628SE-15	2.0mm	φ10×16mm	2.0mm	M4×4mm	8.3g
EA628SE-16	2.5mm	φ13×18mm	2.5mm	M5×5mm	16.4g
EA628SE-17	3.0mm	φ16×20mm	3.0mm	M6×6mm	27.6g



クリップにワイヤーロープを通して六角レンチ(ドライバー)でしっかり締めます