


EA628XC-3-9 クレモナロープ



JIS規格品

《特長》

- 抜群の強度と耐久性を誇っています。
- 耐久性が良くぬれても強度が落ちない。
- 伸びが小さく適正です。
- 永い伝統を誇る品質と保証。

	太さX長さ	引張り強度
EA628XC-3	3mm×220m	1. 17kN
EA628XC-4	4mm×145m	2. 06kN
EA628XC-5	5mm×95m	3. 03kN
EA628XC-6	6mm×65m	4. 31kN
EA628XC-7	7mm×50m	5. 78kN
EA628XC-8	8mm×35m	7. 35kN
EA628XC-9	9mm×30m	9. 21kN

(参考)

クレモナ(商標名)

材質:クレモナS(ビニロン+ポリエステル)

比重 1. 30(水に沈みます。)

耐薬品性 △

耐寒性 ○

耐紫外線 ◎

耐水性 △

特徴:触感が綿糸に似ていて扱いやすいが水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。

耐熱性 :200℃以上で収縮し始め
220～230℃で軟化する。
軟化収縮しながら徐々に
燃焼する。