

## EA628YB-11 (ナイロンロープ【ODグリーン】)

- 全長…50m
- サイズ…φ11mm
- 引張強度…28kN
- 構造…32打ち
- 材質…ナイロン
- 重量…4.3kg
- 伸びが少なく、耐摩耗性に優れています。

ナイロン
ナイロンはロープの種類の中で最も強く復元力のある材質です。そのため、ショックを吸収するリフトや引き作業に向いています。ナイロンは天然素材のロープより4~5倍長持ちします。擦過に対して強く、オイルやほとんどの薬品に耐性を持ちます。また、直射日光の紫外線に対しても耐性があります。



(網目拡大図)

