

ばんのうくい 万能杭

樹脂製杭の中で最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸、土木、農業など
幅広い用途にお使い頂けます。
サイズバリエーションが豊富で、
お求めやすい価格が魅力です。



※80φ以上は頭部にマークは
入っておりません。



特注穴加工

切断加工

耳付加工

EA628ZT-7

品番	B-5007-A	品番	B-5007-N	1本重量	約1.2kg
品名	万能杭50×750mm穴あり	品名	万能杭50×750mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088003954	JAN	4942088003961		

EA628ZT-9

品番	B-5509-A	品番	B-5509-N	1本重量	約1.6kg
品名	万能杭55×900mm穴あり	品名	万能杭55×900mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001370	JAN	4942088003183		

EA628ZT-12

品番	B-5512-A	品番	B-5512-N	1本重量	約2.2kg
品名	万能杭55×1200mm穴あり	品名	万能杭55×1200mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001363	JAN	4942088003190		

EA628ZT-15

品番	B-6015-A	品番	B-6015-N	1本重量	約3.4kg
品名	万能杭60×1500mm穴あり	品名	万能杭60×1500mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001356	JAN	4942088003206		

品番	B-8015-A	品番	B-8015-N	1本重量	約6.4kg
品名	万能杭80×1500mm穴あり	品名	万能杭80×1500mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001387	JAN	4942088003213		

品番	B-8018-A	品番	B-8018-N	1本重量	約7.7kg
品名	万能杭80×1800mm穴あり	品名	万能杭80×1800mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001394	JAN	4942088003220		

品番	B-8021-A	品番	B-8021-N	1本重量	約9.1kg
品名	万能杭80×2100mm穴あり	品名	万能杭80×2100mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001400	JAN	4942088003237		

品番	B-9518-A	品番	B-9518-N	1本重量	約9.9kg
品名	万能杭95×1800mm穴あり	品名	万能杭95×1800mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001417	JAN	4942088003244		

品番	B-9521-A	品番	B-9521-N	1本重量	約11.8kg
品名	万能杭95×2100mm穴あり	品名	万能杭95×2100mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001424	JAN	4942088003251		

品番	B-9524-A	品番	B-9524-N	1本重量	約13.7kg
品名	万能杭95×2400mm穴あり	品名	万能杭95×2400mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001431	JAN	4942088003268		