



か く く い 角 杭

万能杭と同じ材質の角杭です。
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。
万能杭と上手に使い分けて下さい。
樹脂が芯まで詰まっているので強度・耐久性に優れます。



EA628ZW-7

品番	K-5005-A	品番	K-5005-N	1本重量	約1.1kg
品名	角杭50×50×550mm穴あり	品名	角杭50×50×550mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001882	JAN	4942088003497		



EA628ZW-8

品番	K-5007-A	品番	K-5007-N	1本重量	約1.3kg
品名	角杭50×50×750mm穴あり	品名	角杭50×50×750mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001899	JAN	4942088003503		



EA628ZW-9

品番	K-5509-A	品番	K-5509-N	1本重量	約2.2kg
品名	角杭55×55×900mm穴あり	品名	角杭55×55×900mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001707	JAN	4942088003510		



EA628ZW-12

品番	K-6012-A	品番	K-6012-N	1本重量	約3.4kg
品名	角杭60×60×1200mm穴あり	品名	角杭60×60×1200mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001714	JAN	4942088003527		



EA628ZW-15

品番	K-6515-A	品番	K-6515-K	1本重量	約4.9kg
品名	角杭65×65×1500mm穴あり	品名	角杭65×65×1500mm穴なし	標準穴径	13mm
JAN	4942088001721	JAN	4942088003534		

角杭と平板の組み合わせ参考図

