

※全て、廃番になりました。

(スイベル)

	耐荷重	A	B	C	D	E	F
EA629B-1	2.67kN	16	7	90	20	4	9
EA629B-2	8.00kN	22	10	115	27	8	13
EA629B-3	17.79kN	32	14	138	34	9	15
EA629B-4	28.9kN	35	14	133	33	11	14
EA629B-5	37.8kN	41	16	165	40	14	20
EA629B-6	44.48kN	51	19	178	45	16	18
EA629B-7	88.96kN	64	25	260	71	22	31
EA629B-8	133.44kN	76	33	306	90	28	35

(mm)

○ 高張力鋼製

○ ボールベアリング入り

