

	耐荷重	直径	全長	タブ厚	穴径	重量
EA629GX-21	22.2KN	50.8mm	119mm	11.12mm	10.3mm	660g
EA629GX-22	31.1KN	50.8mm	119mm	12.7mm	12.7mm	660g
EA629GX-23	44.4KN	50.8mm	119mm	14.3mm	15.9mm	660g
EA629GX-24	44.4KN	50.8mm	119mm	17.5mm	17.5mm	660g

(スイベル用ロープコネクタ) ※ ~~EA629GX-23~~ は取扱中止商品です。

- スチール製
- $\phi 25.4\text{mm}$ までのロープを引っ張れます。
- 車輪径 $\phi 41\text{mm}$
車輪幅 27mm
- EA629GZ-2～-5と併用します。(スイベルの回転でロープがよじれない)

