

※全て取扱い中止になりました。

品番	ローラー径	ローラー幅	開口部幅	差込部径	差込部長さ	耐荷重
EA631CR-1	76mm	76mm	26mm	37mm	127mm	675kg
EA631CR-2	76mm	76mm	35mm	50mm	152mm	1170kg
EA631CR-3	76mm	76mm	37mm	61mm	203mm	1170kg
EA631CR-4	178mm	94mm	57mm	75mm	305mm	2160kg
EA631CR-5	178mm	94mm	70mm	86mm	305mm	2160kg
EA631CR-6	178mm	109mm	76mm	100mm	305mm	2925kg
EA631CR-7	178mm	130mm	95mm	125mm	356mm	2925kg
EA631CR-8	279mm	171mm	114mm	150mm	356mm	2925kg

(パイプ用 ケーブルガイドローラー)

- ダクトのケーブル通し用
- ローラーはアルミ製
本体スチール製

