

EA631EB-21,-22,-23
(吊車)

Ver.1.0



品番	安全最大荷重	適応メッセンジャー ワイヤー径	サイズ (W×D×H)mm	ローラー径 (mm)	適応ケーブル径 (mm)	重量 (g)
EA631EB-21	980N(100kgf)	φ3~7.8mm	104×65×220	65	60	750
EA631EB-22	1,170N(120kgf)	φ3~7.8mm	136×53×226	53	85	850
EA631EB-23	1,470N(150kgf)	φ3~7.8mm	148×104×298	104	100	1,600

- ローラー材質…ナイロン
- ベアリング入りローラー
- アームはレバーで簡単にオープンし、閉じればロックされます。

21.Jan.