

## VA線ディスペンサー EA632A-2A



- 最大荷重…25kg
- テーブル径…410mm
- ケーブル内径…180~260mm
- 収納サイズ…φ405×56(H)mm
- 適応電線(例)…VVF: 1.6mm(2心・3心)  
2.0mm(2心・3心)  
2.6mm(2心)
- IV: 1.25・2mm<sup>2</sup>(300m)
- 材質…スチール
- 重量…3.6kg

