

ISR-1200

10130

ジャッキ不要の
ケーブルドラム回転台



56.8kg

●仕様

適応ドラム外径	φ400～1200mm
適応ドラム幅	300～750mm
耐荷重	9.8kN
JANコード	49 92873 04910 0

セット内容

- ・ベース(右側・左側)
- ・連結棒 (2本)
- ・ローラー(4個)
- ・飛出防止棒(1本)
- ・スロープ(2本)
- ・飛出防止チェーン(2本)

寸法図(mm)

