

甲丸スナップ



▼メーカーコード 49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	破断荷重	参考使用荷重	材質	表面処理	JANコード
IKS-2	A92.0×C11.0mm	13.600kg	28.0kg	3.0kg	鉄 (SWRM6)	ユニクロ	095339
IKS-3	A73.0×C 8.0mm	12.900kg	28.8kg	3.0kg	鉄 (SWRM6)	ユニクロ	095353
IKS-4	A68.0×C 8.0mm	8.800kg	26.8kg	3.0kg	鉄 (SWRM6)	ユニクロ	095377
IKS-104	EA638AT-31 A42.0×C 8.0mm	6.900kg	57.0kg	5.0kg	鉄 (SWRM6)	ニッケル	095704
IKS-105	EA638AT-32 A42.0×C 7.0mm	4.100kg	25.1kg	2.0kg	鉄 (SWRM6)	ニッケル	095711
IKS-106	EA638AT-33 A37.0×C 7.0mm	3.700kg	32.3kg	3.0kg	鉄 (SWRM6)	ニッケル	095728
IKS-107	EA638AT-34 A28.0×C 6.0mm	1.550kg	15.4kg	1.0kg	鉄 (SWRM6)	ニッケル	095735
BKS-108	A23.0×C 3.0mm	1.100kg	7.1kg	1.0kg	真ちゅう (C2700W)	ニッケル	095742
BKS-109	A22.0×C 3.5mm	0.662kg	3.8kg	0.4kg	真ちゅう (C2700W)	ニッケル	095759
BKS-110	A17.0×C 2.5mm	0.320kg	4.6kg	0.5kg	真ちゅう (C2700W)	ニッケル	095766
SKS-105	EA638AT-41 A40.0×C 7.0mm	4.200kg	25.0kg	2.0kg	ステンレス (SUS304)	研磨	095445
SKS-107	EA638AT-42 A28.0×C 6.0mm	1.600kg	16.0kg	1.5kg	ステンレス (SUS304)	研磨	095452
SKS-108	EA638AT-43 A21.0×C 3.2mm	0.600kg	6.5kg	1.0kg	ステンレス (SUS304)	研磨	095469