



# 丸カンボルト

赤線引かれている品番は廃番です。

Round Ring w/bolt, nut & washer

〈ミリネジ〉Metric Thread 材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	L	H	捻径	weight (g)	参考使用荷重		E A品番	コード No.
						(kgf)	(kN)		
BR-3M	3	25	35	M-4	10	20	0.20	EA638BQ-21	020
BR-5M	5	30	50	M-6	30	50	0.49	EA638BQ-22	021
BR-7M	7	50	70	M-8	86	80	0.78	EA638BQ-23	022

〈ブネジ〉Inch Thread 材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	L	H	捻径	weight (g)	参考使用荷重		E A品番	コード No.
						(kgf)	(kN)		
BR-5W	5	30	50	W-1/4	31	50	0.49	EA638BQ-24	023
BR-7W	7	50	75	W-5/16	91	80	0.78	<del>EA638BQ-25</del>	024
BR-9W	9	50	90	W-3/8	170	150	1.47	EA638BQ-26	025