



(単位: mm)

規格サイズ コード	呼び t・d	使用荷重		B (口幅)	D (頭径)	L (長さ)	d1 (ピン径)	ねじ径	重量 (kg)
		tf	kN						
A016	16	2.5	(24.5)	40	40	140	19	W 3/4	0.9
A019	19	4.0	(39.2)	50	45	160	22	W 7/8	1.6

EA638CN-21

EA638CN-22

- ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。

(例: ベルトスリングを使用しての繰り返し吊り作業など)

鋼矢板の引き抜き作業等にはボルト・ナット止めの強力長シャックルまたはハイパー型強力長シャックルをご使用ください。

- 使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。