

記入外寸法公差ハ下記ニヨル					
等 級	A 級	B 級	C 級	D 級	E 級
寸法ノ区分					
30以下	± 0.1	± 0.15	± 0.25	± 0.4	± 0.6
30ヲ超エ 120以下	± 0.15	± 0.25	± 0.45	± 0.7	± 1.1
120ヲ超エ 315以下	± 0.2	± 0.4	± 0.6	± 1.0	± 1.6
315ヲ超エルトキ	± 0.3	± 0.7	± 1.1	± 1.8	± 2.8
曲 げ 角 度	± 0.5	± 1°		± 2°	

ADH-15

部 番	図 番	名 称	材 質	個 数	形 格

