


ネジ止め沈みシャックル

D-shackle CS sunk Ditch w/hollow screw




材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	L	B	d	捻径	レンチ サイズ	weight (g)	参考使用荷重		EA品番	コード No.
								(kgf)	(kN)		
CSF-9	9	36	18	18	W-3/8	2.0	72	300	2.94	EA638FB-31	1485
CSF-10	10	40	20	20	W-3/8	2.0	103	350	3.43	EA638FB-32	1486
CSF-12	12	48	24	24	W-1/2	2.5	182	420	4.12	EA638FB-33	1487
CSF-13	13	52	26	26	W-1/2	2.5	236	500	4.90	EA638FB-34	1488
CSF-16	16	64	32	32	W-5/8	2.5	420	800	7.84	EA638FB-35	1743
CSF-19	19	76	38	38	W-3/4	2.5	725	1000	9.80	EA638FB-41	1744
CSF-22	22	88	44	44	W-7/8	2.5	1110	1500	14.70	EA638FB-42	1745
CSF-25	25	100	50	50	W-1	2.5	1620	2000	19.60	EA638FB-43	1746

ピンの上から六角穴付き止めネジ（ホロネジ）でロックするので、ピンがゆるみにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープ等が引っかかりません。金具の盗難防止にも。



※六角レンチ使用。（別途ご用意下さい。）