

EA品番	適合ワイヤー径(mm)	クリップ最低個数	ロープ折り返し長さ(mm)	必要なトルク(kg)
EA638FZ-3	3	2	83	2
EA638FZ-4	4	2	95	2.5
EA638FZ-5	5	2	95	3.5
EA638FZ-7	6	2	120	7
EA638FZ-8	8	2	133	14
EA638FZ-10	10	2	165	20
	11	2	178	30
	13	3	292	30
	14	3	305	43
	16	3	305	43
	20	4	457	59
	22	4	483	102
	25	5	660	102
	28	6	864	102
	32	7	1118	164
	38	8	1372	164
	45	8	1550	268
	50	8	1803	341