

[NITRONIC]強力型シャックル
EA638GN-6～-25



品番	サイズ(mm)				使用荷重 (kg)	重量 (g)
	D1	D2	B	L		
EA638GN-6	6.4	8.4	12.5	27.7	675	54
EA638GN-9A	9.5	11.2	16.8	35.8	900	136
EA638GN-13A	12.7	16	20.8	46.5	1800	322
EA638GN-16A	15.9	19.1	25.9	61.2	2700	630
EA638GN-19A	19.1	22.1	31.8	72.1	4500	1048
EA638GN-22A	22.2	24.9	39.1	85.1	5400	1642
EA638GN-25	25.4	29	43.7	95.5	7200	2345

●材質…NITRONIC50

NITRONIC50

ニッケル・クロム・モリブデン・マンガンを加えたオーステナイト系ステンレスです。
非磁性という特長があり、それは極寒地での作業時に低温下にもさらされても非磁性の特長を残します。
また、非常に高強度で腐食に強い材質です。