



ワイヤーキャッチ

Wire Bundle



材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	L	A	B	E	全長	weight (g)	参考使用荷重		EA品番	コード No.
								(kgf)	(kN)		
CW-2050	2	50	20	7	6	175	8	60	0.59	EA638JA-103	352
CW-2100	2	100	20	7	6	320	12	60	0.59	EA638JA-104	353
CW-3060	3	60	22	8	6	195	13	80	0.78	EA638JA-106	354
CW-3120	3	120	22	8	6	385	20	80	0.78	EA638JA-107	355
CW-4080	4	80	25	9	7	270	28	100	0.98	EA638JB-7	356
CW-4140	4	140	25	9	7	480	39	100	0.98	EA638JB-8	357



- ※上図のように閉じた時の寸法です。
- ※スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい。
- ※ワイヤーの長さは右記以外も別作可能です。ご照会下さい。
<寸法指定は線径×全長でご指定下さい。>
- ※ナットの中ですき間ができないように最後までしっかり締めて下さい。