




ピン止めリングキャッチ

Quick Link w/pinlock

材質：ステンレス SUS304

(mm)



品番	D	S	L	B ₁	B ₂	E	weight (g)	参考使用荷重		EA品番	コード No.
								(kgf)	(kN)		
SHT-2.5	2.5	4.5	25.5	9	8	2.7	4	15	0.15	EA638JH-2	1026
SHT-3	3	5.5	29	10	8.5	3.3	6	30	0.29	EA638JH-3	1027
SHT-4	4	6.5	34	11	9.5	4.4	11	50	0.49	EA638JH-4	802
SHT-6	6	9.5	49	15	13.5	6.5	32	150	1.47	EA638JH-6	178
SHT-8	8	10.5	61	17	15	8.5	72	350	3.43	EA638JH-8	179
SHT-9	9	11.5	67	20	18	9.5	101	500	4.90	EA638JH-9	180

両ネジタイプ

スプリングピンのみ材質はステンレスSUS420J2です。使用環境によっては錆びることがあります。

