

- ◆取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです
- ◆吸盤式なので、何度も取り付け、取り外しが可能です
- ◆工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます



ベランダ窓のドアハンドルに

- ◆取り付け・取り外し簡単な強力吸盤ドアハンドルです
- ◆吸盤式なので、何度も取り付け、取り外しが可能です
- ◆工夫次第で、ベランダ窓・ドア・引き戸など、便利にご使用頂けます



ベランダ窓のドアハンドルに

吸盤ドアハンドル

品番	参考上代	サイズ	耐荷重	入数	JAN
KQDH-195	¥1,250	65mm×46mm×195mm	垂直使用時14kg:水平使用時8kg	5	4535395014302

材質:【本体】ABS樹脂 【吸盤】PVC 【バネ】ステンレス

強力吸盤ドアハンドル

品番	参考上代	サイズ	耐荷重	入数	JAN
KQJH-210	¥1,450	72mm×42mm×210mm	垂直使用時20kg:水平使用時10kg	5	4535395014333

材質:【本体】ABS樹脂 【吸盤】ポリウレタン、合成ゴム(NBR)

- ◆取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです
- ◆吸盤式なので、何度も取り付け、取り外しが可能です
- ◆工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます



ベランダ窓の取手に

工事不要・工具不要・簡単取付  
強力ポリウレタンジェル吸盤タイプ



三連結タイプは、ハンドルの角度を自在に変え固定できます。

吸盤式取手・フック

品番	参考上代	サイズ	耐荷重	1P入数	入数	JAN
KQTS-72	¥1,100	72mmφ	5kg	2	5	4535395100869

材質:【本体】ABS樹脂 【吸盤】ポリウレタン、合成ゴム(NBR)

吸盤ハンドル

品番	参考上代	サイズ	耐荷重	入数	JAN
KQJL-299	¥3,200	98mm×80mm×299mm	垂直方向38kg:水平方向20kg	5	4535395014272
KQJL-498	¥6,500	98mm×80mm×498mm	垂直方向50kg:水平方向28kg	5	4535395014289

材質:【本体・レバー】ABS樹脂 【吸盤】PVC・ポリウレタンジェル 【滑り止め】エラストマー 【バネ・ネジ】ステンレス



■主な仕様  
・電源 アルカリ乾電池/単4×3本(電池別売)  
・点灯方式 LEDライト(約20時間連続使用可能)  
・質量 約220g(電池込)  
・ヒモの長さ 最大1,200mm  
・材質 レンズ:アクリル樹脂 本体:ABS樹脂 脚:ポリエチレン

■主な仕様  
・電源 ボタン電池/LR43×3個付  
・点灯方式 LEDライト(約20時間連続使用可能)  
・質量 約145g(電池込)  
・材質 レンズ:アクリル樹脂 本体部:ABS樹脂 LED部:ABS樹脂 他

■主な仕様  
・電源 ボタン電池/SR927SW×3個付  
・点灯方式 LEDライト(約15時間連続使用可能)  
・質量 約20g(電池込)  
・材質 ABS樹脂

・レンズ/サイズ 193×139mm(有効径) 1.8倍  
・材質 アクリル樹脂  
・本体/サイズ 224mm(せぼね部分の長さ)  
・材質 フォーム:ABS樹脂 ジョイント:ポリエチレン、ポリアリレート スタッド:ABS樹脂、スチールプレート付  
・パッケージサイズ W230×H363×D51mm

SR-701 (D19mm)

LEDライト付ルーペ / せぼね君ルーペ・読書用 / せぼね君ルーペ・ミニ

品番	参考上代	サイズ	タイプ	カラー	1P入数	入数
HE-06	¥3,200	W150mm×H223mm×D19mm	レンズ:(直径)130mm丸(倍率)1.5倍	ひも付	ブラック	1 6
HE-07	¥3,000	W108mm×H310mm×D35mm(最大)	レンズ:(直径)105mm丸(倍率)2倍	クリップ付	ブラック	1 6
HE-08	¥2,300	W37mm×H116mm×D29mm(収納時)	レンズ:(直径)30mm丸(倍率)5倍	ピンセット	ブラック	1 6
SR5000B	¥4,800	193mm×139mm(レンズ有効径)、224mm(せぼね部分の長さ)			ブラック	1 5
SR-701	¥700	155mm×35mm(せぼね部分の長さ:75mm)	レンズ:(直径)30mm(倍率)4.5倍	クリップ付	ブラック	1 5

参考上代には、消費税は含まれておりません。

安全・防犯

ミラー

カバーサイン

点字マット

カー関連

緩衝材

防災

安全

特性用途比較表