



ネジ込みラウンドアイ (アンカープラグ付)

Round Eye Plate w/bolt

材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	A	H	h	W	B	T	捻径	ドリル径	weight (g)	参考使用荷重		EA品番	コード No.
											(kgf)	(kN)		
RB-5	5	33	19	11.5	15	21	2.5	M-6	11	35	15	0.15	EA638MG-1	060
RB-6	6	40	25.5	17	18	25	2.5	M-8	14	60	20	0.20	EA638MG-2	061
RB-8	8	50	32	21	22	27	3	M-10	18	114	30	0.29	EA638MG-3	062

weight=当社支給のアンカープラグを付けた時の重量です。