

使用品番（下記のイメージ図に使用している品番です） ※赤丸が赤字の品番です

イメージ図①

右ねじ取付の場合

EA638RR-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステン製)】/EA638RR-4【4mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステン製)】  
+EA949JH-3B【M 6 六角ナット(ステン製/右ネジ)】+EA949HH-73【M 6 平ワッシャー(ステン製)】  
+EA949HH-13【M 6x 30mm 六角頭金ねじボルト(ステン)】

EA638RR-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステン製)】/EA638RR-6【6mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステン製)】  
+EA949JH-4B【M 8 六角ナット(ステン製/右ネジ)】+EA949HH-74【M 8 平ワッシャー(ステン製)】  
+EA949HH-14【M 8x 40mm 六角頭金ねじボルト(ステン)】

イメージ図①

M6

M8

右ねじ

M6

M8

左ねじ

左ねじ取付の場合

EA638RS-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステン製)】/EA638RS-4【4mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステン製)】  
+EA949JH-13B【M 6 六角ナット(ステン製/左ネジ)】+EA949HH-73【M 6 平ワッシャー(ステン製)】  
+EA949HH-13【M 6x 30mm 六角頭金ねじボルト(ステン)】

EA638RS-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステン製)】/EA638RS-6【6mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステン製)】  
+EA949JH-14B【M 8 六角ナット(ステン製/左ネジ)】+EA949HH-74【M 8 平ワッシャー(ステン製)】  
+EA949HH-14【M 8x 40mm 六角頭金ねじボルト(ステン)】

イメージ図②

右ねじ取付の場合

EA638RR-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステン製)】/EA638RR-4【4mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステン製)】  
+EA949HH-43【M6 x 60mm カットボルト(右ねじ/ステン製)】  
+EA949JH-3B【M 6 六角ナット(ステン製/右ネジ)】+EA949HH-73【M 6 平ワッシャー(ステン製)】  
+EA949JH-3B【M 6 六角ナット(ステン製/右ネジ)】+EA949HH-73【M 6 平ワッシャー(ステン製)】

EA638RR-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステン製)】/EA638RR-6【6mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステン製)】  
+EA949HH-46【M8 x120mm カットボルト(右ねじ/ステン製)】  
+EA949JH-4B【M 8 六角ナット(ステン製/右ネジ)】+EA949HH-74【M 8 平ワッシャー(ステン製)】  
+EA949JH-4B【M 8 六角ナット(ステン製/右ネジ)】+EA949HH-74【M 8 平ワッシャー(ステン製)】

イメージ図②

M6

M8

右ねじ

M6

M8

左ねじ取付の場合

EA638RS-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステン製)】/EA638RS-4【4mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステン製)】  
+EA949HH-53【M 6x 60mm カットボルト(左ねじ/ステン製)】  
+EA949JH-13B【M 6 六角ナット(ステン製/左ネジ)】+EA949HH-73【M 6 平ワッシャー(ステン製)】  
+EA949JH-13B【M 6 六角ナット(ステン製/左ネジ)】+EA949HH-73【M 6 平ワッシャー(ステン製)】

EA638RS-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステン製)】/EA638RS-6【6mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステン製)】  
+EA949HH-56【M 8x120mm カットボルト(左ねじ/ステン製)】  
+EA949JH-14B【M 8 六角ナット(ステン製/左ネジ)】+EA949HH-74【M 8 平ワッシャー(ステン製)】  
+EA949JH-14B【M 8 六角ナット(ステン製/左ネジ)】+EA949HH-74【M 8 平ワッシャー(ステン製)】