使用品番（下記のイメージ図に使用している品番です） ※赤丸が赤字の品番です

イメージ図①



※一部イラストとは異なりますが、この組み合わせでも代用可能です。

右ねじ取付の場合

M6	EA949JH-23B【M6 袋ナット(ｽﾃﾝﾚｽ)】＋EA949HH-73【M 6 平ワッシャー(ｽﾃﾝﾚｽ製)】＋EA949HH-43【M6 x 60mm カットボルト(右ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】 ＋EA638RX-3【 M6x22.0mm アイナット(右ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】＋EA638RT-2【 M6x 47mm 止め金具(右・雄ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】 ＋EA638RR-3【 3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】
M8	EA949JH-24B【M8 袋ナット(ｽﾃﾝﾚｽ)】＋EA949HH-74【M 8 平ワッシャー(ｽﾃﾝﾚｽ製)】＋EA949HH-46【M8 x120mm カットボルト(右ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】 ＋EA638RX-4【 M8x28.0mm アイナット(右ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】＋EA638RT-3【 M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】 ＋EA638RR-5 【 5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】
M10	EA949JH-25B【M10 袋ナット(ｽﾃﾝﾚｽ)】＋EA949HH-75【M10 平ワッシャー(ｽﾃﾝﾚｽ製)】＋EA949HH-48【M10x 60mm カットボルト(右ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】 ＋EA638RX-5【M10x34.0mm アイナット(右ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】＋EA638RT-4【M10x 63mm 止め金具(右・雄ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】
M12	EA949JH-26【M12 袋ナット(ｽﾃﾝﾚｽ)】＋EA949HH-76【M12 平ワッシャー(ｽﾃﾝﾚｽ製)】＋EA949HH-49【M12x 80mm カットボルト(右ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】 ＋EA638RX-6【M12x40.0mm アイナット(右ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】＋EA638RT-5【M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ/ｽﾃﾝﾚｽ製)】

※M10/M12のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。