

AC/DC ~7,000V

電気用ゴム長靴



240-27.0

電気用ゴム長靴

高圧活線作業時や、検電時における接地感電事故の防止に。

材質：天然ゴム



242-27.0

電気用ゴム長靴(先芯入り)

つま先にFRP製の先芯を入れた安全靴タイプの絶縁長靴です。

材質：天然ゴム



241-26.5

電気用ゴム長靴(胴太型)

脹脛周りを大きく取った形状。先芯入り(243)のご用意もあります。

材質：天然ゴム

品番	使用電圧	サイズ	脹脛まわり	重量(先芯入り重量)	試験電圧
242-24.0 (先芯入り)	7,000V 以下	24.0cm	420mm	1,800(2,100)g	20,000V 1分間
242-24.5 "		24.5cm			
EA640ZP-25 242-25.0 "		25.0cm	430mm	1,900(2,200)g	
EA640ZP-25.5 242-25.5 "		25.5cm			
EA640ZP-26 242-26.0 "		26.0cm	440mm	2,000(2,300)g	
EA640ZP-26.5 242-26.5 "		26.5cm			
EA640ZP-27 242-27.0 "		27.0cm	450mm	2,100(2,400)g	
EA640ZP-27.5 242-27.5 "		27.5cm		2,200(2,500)g	
EA640ZP-28 242-28.0 "		28.0cm			

特殊サイズ

品番	使用電圧	サイズ	脹脛まわり	重量	試験電圧
240-29.0 242-29.0 "	7,000V 以下	29.0cm	470mm	2,250(2,550)g	20,000V 1分間
240-30.0 242-30.0 "		30.0cm		2,300(2,600)g	
240-32.0 242-32.0 "		32.0cm		2,600(2,900)g	

胴太型

品番	使用電圧	サイズ	脹脛まわり	重量	試験電圧
241-26.5 243-26.5 "	7,000V 以下	26.5cm	500mm	2,100(2,400)g	20,000V 1分間
241-28.0 243-28.0 "		28.0cm		2,250(2,550)g	
241-29.0 243-29.0 "		29.0cm	560mm	2,500(2,800)g	

※定期自主検査：対象品（厚生労働省検定合格品）

AC/DC ~7,000V

電気作業用保安帽



590

スタンダードなMPタイプの電気用保安帽です。

MPタイプ以外にも各種形状、材質の保安帽を取り扱っております。

材質：ポリカーボネート樹脂

色：白、薄黄、薄オレンジ、薄クリーム、グリーン

品番	使用電圧	サイズ	重量
590	7,000V 以下	221×264×152mm	400g