

EA680A-100～-375 [グリップ付] モンキーレンチ



開口部分には目盛付。

※全て取扱中止になりました。

品番	L(全長)	a(最大口幅)	b(最大幅)	T(厚み)	重量(g)
EA680A-100	111	13	39	8.6	53
EA680A-150	163	20	52	10.5	133
EA680A-200	211	25	65	12.8	267
EA680A-250	261	30	80	15.0	441
EA680A-300	313	35	93	18.0	650
EA680A-375	394	44	114	20.2	1290

単位(mm)

●材質…クロムバナジウム鋼

