

高精度サーミスタ温度計 testo 110

温度



赤外線プリンタ対応

要プローブ

低価格の高精度温度計

testo 110は、サーミスタセンサの高精度温度計です。用途に合わせて気体用、表面用、芯温用などのプローブを取り揃えています。

特長

- ・ 赤外線プリンタで印刷可能
- ・ 音響アラーム

機能

- ・ バックライト
- ・ TopSafeプロテクタ
- ・ ホールド機能
- ・ 最大/最小値表示機能
- ・ プリントアウト機能

測定範囲	-50~+150℃
本体精度 ±1digit	±0.2℃(代表値)
分解能	0.1℃
動作温度	-20~+50℃
バッテリー	9Vブロック型電池(バックライトオフ時:約200時間)
外形寸法	182×64×40mm
質量	171g

製品

型番

testo 110	0560 1108	EA701AL
同梱品:本体、乾電池、出荷検査書		

アクセサリ

型番

TopSafeプロテクタ	0516 0221
システムケース(本体、プローブ用)	0516 0201
ソフトケース	0516 0210