

EA701AL(デジタル温度計)

特長

音響アラーム
最大値、最小値の表示 & 保存

ホールド機能
バックライト付ディスプレイ

仕様

EA701AM-1 ~ AM-5センサー使用時

・計測範囲...-50 ~ +150

・精度 ± 1 digit... ± 0.2 < -25 ~ +40 >
± 0.3 < +40.1 ~ +80 >

・分解能...0.1

計測頻度...2回/秒

動作温度...-20 ~ +50

電源...9V電池(付属)

電池寿命...200時間

ハウジング...ABS樹脂

外形寸法...182X64X40mm

重量...171g



センサー別売

EA701AM-1...気体プローブ -50 ~ +150

EA701AM-2...表面プローブ -50 ~ +150

EA701AM-3...ステンレス製食品センサー
-50 ~ 150 、 -25 ~ +120

EA701AM-4...食品用芯温プローブ
-50 ~ 150

EA701AM-5...冷凍食品用プローブ
-50 ~ +140

長時間の計測範囲: 125 まで、
短時間の計測範囲: +150 または+140 (2分)
まで

ボタン機能



電源のオン、オフ(長押し)

ディスプレイ・ライトのオン・オフ



計測値のホールド、
最高値/最低値の表示

機器設定モードのオープン/
解除(長押し)
入力の確定(機器設定モード時)



オプションの選択、値の増加(押し続
けると、増加速度が速くなります。)
(機器設定モード時)

データのプリント



プラグイン方式プローブと無線プ
ローブの計測値表示切替

オプションの選択、値の減少(押し続
けると減少速度が速くなります)
(機器設定モード時)

使用例

