

## K熱電対 温度プローブ (コネクタ部:ミニチュアプラグ)



	気体温度プローブ	高速応答 表面温度プローブ	表面温度プローブ	ハドル型 表面温度プローブ
測定範囲	-40~+400℃	-40~+300℃	-40~+400℃	0~+300℃
精度	±2.5℃	±2.5℃	±2.5℃ ※液体浸漬時	±2.5℃
センサクラス	Class 2	Class 2	Class 2	Class 2
応答速度	200秒	3秒	30秒	5秒
サイズ	115mm×φ4mm, 先端φ4mm	115mm×φ5mm, 先端φ12mm	115mm×φ5mm, 先端φ6mm	145mm×φ8mm, ハドル7mm×40mm
ケーブル	1.2m	1.2m	1.2m	1.2m
型番	0602 1793	0602 0393	0602 1993	0602 0193
標準価格(税別)	¥14,000	¥29,000	¥14,000	¥29,000
対応機種	温度計 108, 922, 925, 735, 830-T2, 835, 温度ロガー 175 T3, 176 T3, 176 T4, Saveris 2-T3, 温湿度計 635, マルチ環境計測器 440, 400			
	高温対応 表面温度プローブ	L型 表面温度プローブ	マグネット温度プローブ 20N	マグネット温度プローブ 10N
測定範囲	-40~+1,000℃	-40~+300℃	-40~+170℃	-40~+400℃
精度	±1.5℃ ※液体浸漬時	±2.5℃	±2.5℃	±2.5℃
センサクラス	Class 1	Class 2	Class 2	Class 2
応答速度	20秒	3秒	150秒	—
サイズ	150mm×φ2.5mm, 先端φ4mm	80mm×φ5mm, 先端50mm×φ12mm	35mm×φ20mm	75mm×φ21mm
ケーブル	1.2m	1.2m	1.6m	1.47m
型番	0602 0693	0602 0993	0602 4792	0602 4892
標準価格(税別)	¥25,000	¥33,000	¥37,000	¥43,000
対応機種	温度計 108, 922, 925, 735, 830-T2, 835, 温度ロガー 175 T3, 176 T3, 176 T4, Saveris 2-T3, 温湿度計 635, マルチ環境計測器 440, 400			
	面ファスナー式パイプ巻付型 表面温度プローブ	パイプクランプ式 表面温度プローブ	クリップ型 表面温度プローブ	
測定範囲	-40~+120℃	-40~+130℃	-40~+100℃(短時間+130℃)	
精度	±1.5℃	±2.5℃	±2.5℃	
センサクラス	Class 1	Class 2	Class 2	
応答速度	90秒	5秒	5秒	
サイズ	395mm×20mm, パイプ径120mmまで	パイプ外径5~65mmに対応	15~25mmのパイプ径に対応	
ケーブル	1.5m	1.2m	1.2m	
型番	0628 0020	0602 4592	0602 4692	
標準価格(税別)	¥11,000	¥31,000	¥15,000	
対応機種	温度計 108, 922, 925, 735, 830-T2, 835, 温度ロガー 175 T3, 176 T3, 176 T4, Saveris 2-T3, 温湿度計 635, マルチ環境計測器 440, 400			

本カタログに記載の熱電対センサの測定範囲は実測可能な範囲を示します。精度保証範囲内は、EN 60584-1/IEC 60584-1に準拠した温度精度です。(P87参照)