

扱いやすく計量でコンパクトな形状と見やすい大型液晶画面。

温度 瞬時・最大・最小値



◆本体測定範囲 -50.0 ~ +199.9℃ (精度: ±1.2℃)
+200 ~ +1,000℃

◆電 源 006P型アルカリ乾電池(連続使用200時間)

◆本体寸法 64[38](W) x 170(h) x 26(d) mm

◆重 量 180g

【標準セット】

- ①本体 EA701CA
- ②MAX250℃ 表面・空気センサー
- ③中継ケーブル
- ④ソフトケース

- ◆センサー EA701CA-11 高温用 MAX 1000℃
- EA701CA-3C 90° 曲がり表面用 MAX 650℃
- EA701CA-3B 45° 曲がり表面用 MAX 650℃
- EA701CA-5 挿入型センサー MAX 400℃
- EA701CA-4 空気センサー MAX 400℃
- EA701CA-3 ストレート表面用 MAX 650℃
- EA701CA-2 液温センサー MAX 500℃
- EA701CA-8 冷蔵・冷凍食品管理用
MAX -70~200℃
- EA701CA-6 吸着磁石付表面センサー
MAX 180℃
- ◆その他 EA743-1 センサー伸縮継手