

## EA701CA デジタル温度計



### 《特長》

- 扱い易く軽量でコンパクトなボディ。
- 各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。
- 読み取り易い大型液晶デジタル表示。
- ホールド機能、最大・最上値表示機能付。
- オートパワーオフ機能付で経済的。

### 《仕様》

測定レンジ	-50~199.9°C、200~1000°C 2レンジ
測定精度	±1°C(L)      ±5°C(H)
レンジ切換え	自動切替
HOLD機能	ホールド機能付 MAX、MIN機能
温度表示	LCD デジタル表示(文字高 12.5mm)
電池(乾電池)	9V(006P)連続使用時間 80時間
乾電池交換時期	■ マーク表示で交換時期表示
本体寸法・重量	64(38)W×170(H)×26(D)×mm・180g
本体使用環境	温度:+5~45°C  相対湿度:20~85%

- 中継ケーブル1m標準付属。

EA701CA-7(中継ケーブル)をさらに接続するのはお勧めできません。精度の保証はできません。

### 《用途》

- EA701CA-1プローブで表面及び気温測定(空調管理)
- EA701CA-2プローブで液温及び一般温度測定
- EA701CA-3プローブで高温表面温度測定  
(高温加熱金属表面、焼付け塗装表面、プラント配管表面及びラジエーター表面温度測定)
- EA701CA-4プローブで各種気体温度測定
- EA701CA-5食品調理温度管理
- EA701CA-6磁石付プローブで、背面及び傾斜面の安定したフリーハンド測定(但し、鉄・ニッケル面等)

