

ガスリークディテクター



| 品番 | 名称 |
|-----------|------|
| EA705BF-5 | 本体 |
| EA705BF-6 | センサー |

- 検知ガス…R12・R22・R32・R134a・R404A・R407C・R410A・R600a・R507等のHFC/HCFC系
- 検知方式…ブザーとLEDで検知
- 機能…Lo/Mid/Hi 3段切替、ゼロ調整付(オート・手動の2段切替)
- 半導体ガスセンサー/吸引式
- 使用環境…-10°C~60°C
- 電池寿命…約40時間(使用環境で異なる。ローバッテリー警報ランプ付)

リーク感度

| 冷媒 | Hレンジ | Lレンジ |
|-------------------|------|-------|
| R12 | 8g/年 | 50g/年 |
| R22・R134a | 5g/年 | 30g/年 |
| R410A・R404A・R407C | 3g/年 | |

- 本体サイズ…65(W)×42(D)×220(H)mm
(フレキシブル部:400mm)
- 重量…370g(電池含む)
- ケースサイズ…320(W)×70(D)×260(H)mm
- 標準付属品…リークチェック剤、キャリングケース
単3アルカリ電池4本(お試し用)
A2LA(米国)認定の校正証明書



リークチェック剤(付属品)
本体が正常に作動するかどうかをチェックするための試験液です。
本体使用前にご使用下さい
(外気温が低い場合は手で暖めてから使用して下さい)

- ▼ 半導体ガスセンサーの吸引式により素早い検知反応
- ▼ 温度変化に強い密閉式電池ボックス(-10°C~60°C)
- ▼ 7段階LEDインジケーター及び音での感知

※電源投入後の約90秒間は暖機運転のため使用できません。