

# EA705EJ-30

## 仕様書

タイプ	D-TEKストラタス
含む	D-TEKストラタス 赤外線センサー リチウムイオン電池 スペアフィルター AC壁の充電器 DC車の充電器 非常に長いプローブ キャリングケース イヤフォン
適合冷媒	R22、R32、R134a、R404a、R407c、R410a、R422b、R448a、R449a、R452a、R452b、R507 (AZ50)、R1234yf、CO <sub>2</sub> (CO <sub>2</sub> センサーが必要)、アンモニア、SF6など
最小感度	0.03オンス/年 (1 g / a)
EN14624に基づく感度	1 g / a
R744 (CO <sub>2</sub> ) に対する感度	0.07オンス/年 (2 g / a) * CO <sub>2</sub> センサーが必要
電源	リチウムイオン電池 (充電式) USB (充電しながら動作可能)
バッテリー寿命	~8時間 (クラウドハンティングモード) 約10時間 (ピンポイントモード)
重量	1.10ポンド
認定	CE SAEJ2791 SAEJ2913 EN14624 : 2012 A2L認定
特許 (出願中)	アプリケーション # 10 2018 206 877.1 アプリケーション # 18171080.7 アプリケーション # 10 2018 208 826.8
プローブ長 (標準プローブ)	~17インチ